

# WXR 3031

Unità di alimentazione, 420 W  
Codice articolo: T0053502699N



## Benefits

- › Unità di alimentazione WXR 3, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 120 saldatore



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	273 x 235 x 102
Dimensioni L x L x H (pollice)	10,75 x 9,25 x 4,02
Peso (ca) in kg	6,7 kg
Tensione	230 V (50/60 Hz)
Potenza	420 W (600 W)
Canali	3
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 450 (550)
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 850 (999)
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5 mm sul lato dell
Display	240 x 88 dots / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18
Depressione	---