

Pannello Patch Cat6 Schermato

24 Porte, FTP, 1 U, 90° inserimento frutti dall'alto

Part No.: **720014**

Caratteristiche:

- Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in rame caratterizzati da connettori con contatti dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici
- Installazione semplificata con inserimento dall'alto
- Compatibile sia con 100 che Krone
- Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Da utilizzare con cavo Cat6 schermato a coppie ritorte (FTP)
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast ethernet e Gigabit Ethernet
- Conforme agli standard per montaggio a rack 19"
- Garanzia a vita

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificazioni

- Conforme UL
- Conforme RoHS
- CE

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 482 xx (l) x 43 MM (a) x 109 mm (p)
- Distanza orizzontale tra i fori di montaggio sinistro e destro: 465 mm
- Distanza verticale tra i fori di montaggio in alto e in basso: 32 mm
- Peso: 2.16 kg
- Temperatura d'esercizio: -40 – 70°C

Pannello Patch Cat6 Schermato

- 4 Viti di montaggio
- 16 Fascette
- Cavo di messa a terra
- Guida rapida all'installazione

