Generatore con sonda elettrica

Generatore
Part No.: 515566

Caratteristiche:

- Testa le comunicazioni dati, le telecomunicazioni, le reti audio e video
- Interruttore a due posizioni per segnale singolo o multitono
- LED per polarità, continuità e voltaggio
- La modalità avanzata della batteria di conversazione fornisce corrente per le conversazioni vocali su coppie inattive
- Cavi di prova e cavi modulari per diverse verifiche sul cavo singolo o sui connettori modulari
- Punta in plastica sostituibile per prevenire accidentali corti circuiti
- Rintraccia o identifica fili o cavi in un groviglio o all'interno di un gruppo
- Morsetti tipo coccodrillo, connettore tipo RJ45, RJ12, opzionali tipo F
- Garanzia a vita

Specifiche:

Generatore
• Frequenza: High alternating 500-781 Hz ; Low alternating 446-657 Hz
• Batteria di conversazione: 9V fino a 600 ohms circuit
• Protezione del voltaggio: 50 VDC o 24 VAC
• Batteria: 9V DC standard o alcalina
• Approvazione CE: EN 55022 Class B per ITE e EN 55024
• Dimensioni: 125 x 68 x 26 mm
• Peso: 120g

Sonda
• Gain: 30 db
• Resistenza della punta: 30 ohms (punta in plastica)
• Batteria: 9V DC standard o alcalina
• Approvazione CE: EN 55022 Class B per ITE e EN 55024
• Dimensioni: 210 x 40 x 28 mm
• Peso: 140g

Informazioni ambientali:
• Temperatura d'esercizio: 0 – 40°C

Contenuto della confezione
• Sonda
• Generatore con morsetti tipo coccodrillo e connettore RJ-12
• Connettore tipo F femmina a adattatore RJ-45
• Borsetta
• Manuale d'istruzione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.













Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.