

KVM Switch 8 porte da rack

Combo USB + PS/2, On-Screen Display, cavi inclusi

Part No.: **506441**

Caratteristiche:

- Permette di gestire / controllare fino a 8 PC con una tastiera, un monitor e un mouse
- Supporto interfacce USB e PS/2 sia dal lato console che dal lato PC
- Otto cavi di collegamento 4-in-1 USB/PS/2 inclusi
- Menù a scomparsa sullo schermo (OSD)
- Selezione e funzionamento del computer usando i pulsanti presenti sul pannello frontale e tramite menù OSD
- Hot Plug and Play: non è necessario spegnere il KVM switch per collegare o rimuovere i PC
- Display numerico e indicatori led per un monitoraggio semplice dello stato delle porte
- Supporta risoluzioni dello schermo fino a 1600 x 900
- Supporta mouse standard Microsoft e Logitech a 5 tasti e modelli compatibili
- Auto-Scan programmabile tramite opzioni del menù OSD
- Protezione tramite password
- Supporta intervallo auto-logout
- Non richiede software
- Lavora indipendentemente dai sistemi operativi del computer
- Garanzia tre anni

Specifiche:

Standard:

- USB 1.1 / 2.0

Informazioni generali:

- Connessioni computer: 8
- Connessioni alla console: 1
- Connettori porte PC:
 - 8 connessioni x HD15 femmina per l'uso con cavi di collegamento 4-in-1 (otto cavi inclusi)
- Connessioni porta console:
 - 2 x USB tipo A (tastiera, mouse)
 - 2 x PS/2 mini-DIN 6 femmina (tastiera, mouse)
 - 1 x HD15 femmina (video)
- Selezione del computer:
 - tramite pulsanti
 - Tramite on-screen display (OSD)
- Risoluzione video: massimo 1600 x 900
- Larghezza di banda: massima 350 MHz
- FCC Class B, CE, RoHS

LED:

- 1 Online LED per canale

- 1 LED di selezione per canale

Condizioni operative:

- Struttura in metallo
- Dimensioni: 440 (l) x 155 (p) x 45 (a) mm
- Peso: 4.4 kg
- Temperatura d'esercizio: 0 – 50°C
- Umidità d'esercizio: 0 - 80%RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C

Alimentazione:

- Alimentatore esterno: DC 9V, 1 A
- Consumo: massimo 500 mW

Contenuto della confezione

- KVM Switch 8 porte da rack
- Staffe per montaggio a rack 19"
- Manuale d'istruzione
- Cavo di collegamento 4-in-1 x 8



