

## Mini KVM Switch 2 porte

2 porte USB, con supporto audio

Part No.: **151245**

---

### Caratteristiche:

- Permette di lavorare con 2 computer USB utilizzando una sola tastiera, un mouse e un monitor
- Basta semplicemente collegare i cavi - niente altro viene richiesto
- Emulazione tastiera e mouse per eliminare errori all'avvio del sistema
- Tasti funzione e LED di indicazione per la selezione del computer
- Uscita audio per collegamento casse acustiche
- Non richiede alcun software o alimentatore
- Compatibile con tutti i sistemi operativi
- Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1440 pixel
- Garanzia 3 anni

### Specifiche:

#### Caratteristiche generali

- Connessioni al computer: 2
- Connessioni alla console: 1
- Connettori porte PC:
- Connessioni porta PC:
  - 2 x USB tipo-A maschio (tastiera, mouse)
  - 2 x HD15 M (video)
  - 2 x 3.5 mm jack (ingresso scheda audio)
- Cavi di connessione integrati: 1.2 m
- Connessioni porta console:
  - Tastiera: USB tipo-A femmina
  - Mouse: USB tipo-A femmina
  - Monitor: HD15 femmina
  - 1 x 3.5 mm jack (uscita casse acustiche)
- Selezione del computer:
  - Tramite tasti funzione
- Risoluzione video: massimo 1920 x 1440
- Larghezza di banda video: massimo 250 MHz
- FCC Class B, CE, RoHS

#### LED

- 1 Led per canale

#### Dati fisici

- Alloggiamento in plastica
- Intervallo di scansione: 3 secondi
- Dimensioni: 85 x 75 x 26 mm
- Temperatura d'esercizio: 0 - 50°C

- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C
- Peso: 360 g

Contenuto della confezione

- Mini KVM Switch 2 porte
- Guida rapida all'installazione

