

KVM Switch compatto 4 porte

USB, con cavi e supporto audio

Part No.: **151269**

Caratteristiche:

- Permette di controllare 4 computer USB con una tastiera, un monitor e un mouse
- Supporta audio e microfono per un'esperienza multimediale ininterrotta su multiplatforma
- Grazie alla funzione hot-plug è possibile effettuare le manutenzioni senza interrompere l'alimentazione del KVM o dei PC
- Selezione del canale tramite pulsanti o tasti funzione della tastiera
- Supporta risoluzione fino a 1600 x 900 pixel
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Alimentazione tramite bus USB - non richiede alimentatori esterni
- Include quattro cavi di connessione per collegamento al computer, speaker e microfono
- Garanzia 3 anni

Specifiche:

Standard

- USB 1.1

Caratteristiche generali

- Connessioni al computer: 4
- Connessioni alla console: 1
- Connettori porta PC:
 - 4 x USB tipo A (tastiera, mouse), 4 x 3.5 mm jack audio (per connessione microfono e scheda audio) e 4 x HD15 maschio (video) attraverso 4 cavi di connessione x 1.8 m (6-ft.)
- Connessioni porta console:
 - 2 x USB Tipo A (tastiera, mouse)
 - 1 x HD15 femmina (video)
- Connettori audio:
 - 1 x 3.5 mm jack (console microfono input)
 - 1 x 3.5 mm jack (console casse output)
- Selezione del computer:
 - tramite pulsanti
 - Tramite tasti funzione
- Risoluzione video: massima 1600 x 900
- FCC Class B, CE, RoHS

LED

- 1 Led per canale

Alimentazione

- Tramite bus USB

Dati fisici

- Alloggiamento in plastica
- Dimensioni: 125 x 86 x 26 mm
- Peso: 0.9 kg
- Temperatura d'esercizio: -10 – 50°C
- Umidità d'esercizio: 0 – 90% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -20 – 60°C

Contenuto della confezione

- KVM Switch compatto 4 porte
- Guida rapida all'installazione
- Cavi di connessioni audio e PC



