

Pannello Patch Cat6 installazione a muro

12 Porte, UTP, 10"

Part No.: **560269**

Caratteristiche:

- Terminazioni sicure perchè i contatti della presa sono dorati
- Compatibile sia con inseritori 110 che Krone
- Da usare con cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Da utilizzare con cavo Cat6 non schermato a coppie ritorte (UTP)
- Le prestazioni della Cat6 sono conformi agli standard ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1
- Ideale per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet, e Gigabit Ethernet
- Collega le porte RJ-45 alla rete
- Garanzia a vita

Specifiche:

Specifiche

Standard

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificazioni

- Conforme UL
- Conforme RoHS

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 254 mm (W) x 82 mm (H) x 47 mm (D)
- Peso: .337 kg
- Temperatura d'esercizio: da -40°C a 80°C

Contenuto della confezione

- Mini Pannello Patch Cat6
- 2 viti di montaggio
- Guida di installazione rapida

