

Fast Ethernet Switch 5 porte

In plastica

Part No.: **560672**

Caratteristiche:

- Fast Ethernet Switch 5 porte espande la tua rete in un istante
- Facile installazione plug-and-play - basta semplicemente collegarlo all'alimentazione e si può iniziare ad utilizzarlo
- Compatibile con tutti i sistemi Windows e Macintosh
- Cinque porte 10/100 auto-sensing che rilevano automaticamente la velocità di trasmissione ottimale
- Supporta qualsiasi combinazione di periferiche di rete 10 Mbps o 100 Mbps
- Struttura ultra compatta
- Design senza ventola ideale per un funzionamento silenzioso
- Architettura switching store and forward
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE802.3x Controllo del flusso e Back-pressure

Caratteristiche

- Porte: 5 porte 10/100 Mbps NWay Switch T
- Cavo: Cat3, 4, 5 UTP/STP
- Modalità duplex: Tutte le porte (fino a 200 Mbps)
- Uplink: Tutte le porte supportano Auto MDI/MDX (Auto Uplink)
- Architettura: supporta tecnologia Store & Forward switch
- Velocità di filtro/inoltro dei dati
 - 10BaseT: 14,880 pps (pacchetti per secondo)
 - 100Base-TX: 148,800 pps (pacchetti per secondo)
- Certificazioni: FCC Class B, CE, RoHS

LED

- Alimentazione
- Connessione/attività
- 100 Mbps

Alimentazione

- Alimentatore esterno AC: 5V, 0.5A

Informazioni generali

- Dimensioni: (LxPxA) 97 x 45 x 23 mm
- Temperatura operativa: 0 - 40 C

- Umidità: 10% - 90% (senza condensa)

Contenuto della confezione

- Switch 5 Porte Fast Ethernet
- Alimentatore
- Manuale d'istruzione

