

SCHEDINA TECNICA - FL4-3



**Flangia, setto sfondabile 5x M25, 6x M25/16, 6x M32/20,
AxLxP=116x329x23mm**



Tipo FL4-3
Catalog No. 017236

Programma di fornitura

Assortimento		xEnergy Safety Ci
Funzione di base		custodia vuota
Funzione di base		Accessori Custodia vuota
accessori		Flange
Apparecchio singolo/apparecchio completo		Sistema modulare
Descrizione		Guarnizione in spuma, imperdibile Montaggio rapido con versione lucchettabile (compreso nell'ambito di fornitura)
utilizzabile per dimensione custodia		375 mm
Entrata cavi		5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / flangia d'ingresso per cassetta piccola/armadio elettrico (EC000211)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D'installazione / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ec1@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])

esecuzione			premistoppa
tipo			diritto
larghezza		mm	329
altezza		mm	116
profondità		mm	23
materiale			plastica
superficie			non trattato
tipo di protezione (NEMA)			altri
prestampaggi in rilievo			si
numero di aperture per connettori			0
tipo di filettatura			metrico
adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG			16 - 32

Dimensioni

