



Flangia, gommino a innesto, IP54, AxLxP=116x329x23mm

Tipo **FL4-D**
Catalog No. **044879**

Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
Funzione di base			custodia vuota
Funzione di base			Accessori Custodia vuota
accessori			Flangia passante in spuma di gomma IP54
Apparecchio singolo/apparecchio completo			Sistema modulare
Grado di protezione			IP54
utilizzabile per dimensione custodia			375 mm
utilizzabile per			NY, NYM 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ² NY, NYM 4 x 4 mm ² - 5 x 10 mm ² NY, NYM 4 x 10 mm ² - 4 x 50 mm ²
Diametro esterno cavo		mm	42 x 10 - 13 4 x 15 - 19 2 x 20 - 30

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / flangia d'ingresso per cassetta piccola/armadio elettrico (EC000211)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D'Installazione / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ec1@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
esecuzione			premistoppa
tipo			diritto
larghezza		mm	375
altezza		mm	120
profondità		mm	23
materiale			plastica
superficie			non trattato
tipo di protezione (NEMA)			altri
prestampaggi in rilievo			sì
numero di aperture per connettori			0
tipo di filettatura			senza
adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG			0 - 0

Dimensioni



