

Transceiver Mini-GBIC Gigabit Ethernet SFP

1000Base-LX (LC) Monomodale, 20 km

Part No.: **506724**

Caratteristiche:

- Velocità di trasferimento dati: 1000 Mbps
- Una porta 1000Base-LX monomodale fibra LC duplex
- Distanza supportata: fino a 20 km (con cavo 9/125 µm)
- Lunghezza d'onda: 1310nm
- Formato SFP standard
- Supporta hot-plugging
- Conforme alle specifiche SFP Transceiver MSA
- Para su uso con switches Gigabit Intellinet modelos 560801, 560818, 545006, 560559 y 560900
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards

- IEEE 802.3z (Fibra ottica Gigabit)

Informazioni generali

- Supporto: 1000Base-LX monomodale 9/125 µm
- Connettore: fibra LC duplex, 1000-Base-LX
- Distanza: 20 km
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Power budget della fibra
- Massima potenza di trasmissione: -3 dB
- Minima potenza di trasmissione: -8 dB
- Sensibilità: -24 dB
- Power budget: 8 dB
- Design: SFP (small form factor pluggable), 1.25 Gbps
- Certificazioni: FCC Class A, CE, RoHS, IEC-60825

Alimentazione

- Alimentazione richiesta: 3.3 V
- Consumo: 1.0 Watt (massimo)

Dati fisici

- Dimensioni: 55 (L) x 13 (W) x 12 (H) mm
- Peso: 15 g
- Temperatura d'esercizio: 0 – 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 – 85% RH, senza condensa
- Temperatura di stoccaggio: -40 – 85°C

Contenuto della confezione

- Gigabit Ethernet SFP Mini-GBIC Transceiver

