

KERN OBB-A6 102

KERN

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente



Peso netto ca. 0,40 kg

Peso lordo ca. 0,50 kg

Peso di spedizione 0,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 404576 12 18468

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio Optics

Categoria di prodotto Microscopi

Gruppo di prodotti Illuminazione
microscopio

Famiglia di prodotti OZB-IR

Design

Illuminazione ad anello diametro 6,3 cm

Beleuchtungsart LED

Intensità di illuminazione 4,5 W

Temperatura del colore 5500 K

Illuminazione dimmerabile ✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione Alimentatore

EURO

Alimentatore di rete / adattatore AUS

per paesi - opzionale UK

US

CH

Lunghezza cavo alimentatore 150 cm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min] -5 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 180×110×55 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi