# KERN **OZB-A4106**

Oculare (Ø 30,5 mm): HWF 10x /Ø 20 mm




## Pittogrammi

**STANDARD**




## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | Optics |
| Categoria di prodotto | Strumento ottico |
| Gruppo di prodotti | Oculare per microscopio |

## Design

| | |
|---|---|
| Anti fungus | ✓ |

## Oculare

| | |
|---|---|
| Oculare ampiezza del campo | HWF |
| Punto di vista | High Eye Point |
| Oculare ingrandimento | 10x |
| Oculare campo visivo | 20 mm |
| Oculare diametro | 30,5 mm |

## Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 85×65×45 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,10 kg |
| Peso lordo ca. | 0,40 kg |
| Peso di spedizione | 0,4 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761170513 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |