

KERN OZB-A55 12

KERN

Oculare (Ø 30 mm): HSWF 10x / Ø 23 mm (con scala 0,1 mm)

Classificazione REACH

nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Oculare per microscopio

Design

Anti fungus	✓
-------------	---

Oculare

Oculare ampiezza del campo	HSWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	23 mm
Oculare scale	0,1 mm
Oculare diametro	30 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	85×65×45 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761169708
-----------------	---------------