

KERN OZL 456

KERN

Lo stereomicroscopio zoom pratico e flessibile con illuminazione LED ad anello integrata e grande area zoom



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio
Famiglia di prodotti	OZL-45R

Design

Dimensioni (L×P×A)	320×275×420 mm
Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binocular
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Procedimento a contrasto	Campo luminoso
Distanza interpupillare [Min]	55 mm
Distanza interpupillare [Max]	75 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-5
Compensazione diottrica [Max]	5

Oculare

Tipo di oculare	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculare ampiezza del campo	HSWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	23 mm
Oculare diametro	30 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,75x - 5x
-------------------------	------------

Illuminazione

Intensità di illuminazione	Luce riflessa Luce passante
Tipo di illuminazione luce incidente	LED
Tipo di illuminazione luce trasmessa	LED
Intensità di illuminazione luce incidente	1 W
Intensità di illuminazione luce trasmessa	0,21 W

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	5 mm
Campo visivo [Max]	33 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7,5x
Ingrandimento totale standard [Max]	50x
Zoom [Min]	0,75x
Zoom [Max]	5x
Altezza del campione [Max]	45 mm
Regolazione della torsione	✓
Distanza di lavoro	113 mm
Rapporto di ingrandimento	6,7:1
Meccanica di focalizzazione	manopola di fuoco macrometrico

Stativi per stereomicroscopi

Tipo di supporto	meccanico
------------------	-----------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 - 240 V
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	4,5 V

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
---------------------------------	-------

KERN OZL 456



Lo stereomicroscopio zoom pratico e flessibile con illuminazione LED ad anello integrata e grande area zoom

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	490×355×325 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	11,3 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761170414
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

