



**Spioncino intelligente/
Campanello visivo Manuale Utente**

Confezione e accessori

Inclusi	Quantità	Segno	Nota
Monitor interno	1	A	Monitor interno con schermo LCD
Vite	4	B	Due paia, in base allo spessore della porta
Telecamera esterna	1	C	Il cavo in goma passa attraverso lo spioncino per collegare la parte interna
Staffa in acciaio	1	D	Usare la vite per fissare la staffa in acciaio alla parte esterna
Manuale Utente	1		



Cosa serve:


01 Installazione



Rimuovere lo spioncino esistente o praticare un nuovo foro di almeno 20 mm fino a 28 mm di diametro nella porta, in una posizione comoda per vedere il visitatore.

N.B. Provare sempre il prodotto prima dell'installazione.


04


Aprire il coperchio del vano batterie del monitor interno (A) ed inserire la scheda Micro SD. Quindi inserire 3x batterie di tipo AA assicurandosi che siano inserite correttamente.

N.B. Installare la scheda Micro-SD prima di inserire le batterie.

07


Prestare particolare attenzione con il cavo in gomma: spingere delicatamente il monitor interno (A) verso la staffa in acciaio (D) e farlo scorrere verso il basso per fissarlo in posizione.

02


Inserire le viti scelte (B) in base allo spessore della porta nella telecamera esterna (C) ma non stringerle completamente.

Premere lo spioncino (C) in posizione, assicurandosi prima che il cavo in gomma vi passi attraverso, e che la freccia in su nella parte posteriore della telecamera sia rivolta verso l'alto.

05


Collegare il cavo in gomma premendolo sulla connessione, si sentirà un "Clic" una volta fissato al circuito stampato. Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente come mostrato nell'immagine.

Ulteriori dettagli...
Specifiche tecniche


Dimensioni della parte interna: 136×75×18 mm
 Dimensioni della parte esterna: 30×30×7 mm
 Gamma del foro della porta: 12 mm~28 mm
 Gamma dello spessore della porta: 35 mm ~ 90mm
 Batteria: 3x 1.5v (LR6) di tipo AA (non incluse)
 Durata delle batterie: 3 mesi (con 10 ore di funzionamento quotidiano)

Note

Si raccomanda di utilizzare batterie alcaline di marca e di buona qualità. Non appoggiare il prodotto su superfici irregolari o instabili per evitare danni causati da una caduta.

Cercare di evitare di collocare il prodotto su superfici ad alta temperatura, in aree con elevata umidità o molta polvere, nebbia salina e altri ambienti difficili, dato questo può ridurre la durata del prodotto.

Prestare attenzione a non denneaggiare il cavo in gomma sullo spioncino.

03


Usando la staffa in acciaio (D), assicurarsi che la freccia in su sia rivolta verso l'alto e far passare il cavo in gomma attraverso la fessura. Quindi fare passare le viti attraverso i fori in modo che la staffa in acciaio sia a filo con la porta.

Stringere le viti per fissare la staffa in acciaio e la telecamera esterna in posizione.

06


Rimettere il coperchio del vano batterie; il cavo in gomma sarà inserito in una piccola apertura in modo da passare attraverso il coperchio.

CE Conforme alle principali Direttive Europee.


smartwares safety & lighting B.V. Jules Verneweg 87 50115 BH Tilburg The Netherlands service.smartwares.eu	NL: 0900-2088888	Lokaal tarief
	BE: 070-233031	(NL) Lokaal tarief
	FR: 0825 560 650	15ct/min
	DE: +49 (0) 1805 010762	
	14Ct/Min. dt. Festnetz,	
	Mobil max. 42Ct/Min	
	UK: +44 (0) 345 230 1231	
	ES: +34 938427589	

Riciclo

Questo simbolo è conosciuto come 'Simbolo del cassonetto barrato'. Quando questo simbolo viene apposto su un prodotto o su una batteria, significa che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti solidi urbani.

Alcune sostanze chimiche contenute all'interno di prodotti elettrici/elettronici o batterie possono essere dannosi per la salute e per l'ambiente. Smaltire solamente articoli elettrici/elettronici/batterie in centri di raccolta differenziata, che si occupano del recupero e del riciclaggio dei materiali contenuti all'interno. La vostra collaborazione è vitale per garantire il successo di questi centri e per la protezione dell'ambiente




Come si usa

Funzionamento principale:

Per poter utilizzare l'unità e vedere un visitatore, premere il tasto Answer (1) e lo schermo mostrerà l'immagine della telecamera. Dopo 10 di inattività lo schermo si spegne. Se si desidera registrare un'immagine o un video del visitatore, premere il tasto Answer (1) per visualizzare la telecamera e di nuovo il tasto Answer (1) per iniziare a registrare.

Impostazioni del menù:

Per tutte le opzioni del menù, usare i tasti LEFT (2) e Right (3) per scorrere le opzioni ed usare il tasto Menu/OK (4) per selezionare un'opzione. Per uscire dai menù, premere il tasto Answer (1). Premere il tasto Menu/OK (4) per accedere alla schermata del menù (sul lato opposto).


Caratteristiche del sistema
Visualizzare immagini / registrazioni:

Premere il tasto Menu/OK (4) per accedere al menù registrazioni. La data della registrazione sarà visualizzata; e premere il tasto Menu/OK (4) per inserire il giorno ed un elenco di immagini / registrazioni memorizzate. Usare i tasti left (2) e right (3) per scorrere l'elenco e premere il tasto Menu/OK (4) per visualizzare l'immagine / registrazione.


Per cancellare un'immagine / registrazione:

Premere il tasto Menu/OK (4) per accedere al menù registrazioni. La data della registrazione sarà visualizzata; e premere il tasto Menu/OK (4) per inserire il giorno ed un elenco di immagini / registrazioni memorizzate. Usare i tasti left (2) e right (3) per scorrere l'elenco e TENERE PREMUTO il tasto Menu/OK per 5 secondi; "Delete" sarà visualizzato, premere di nuovo il tasto Menu/OK per cancellare.

Impostazioni di sistema:

Premere il tasto Right (3) per visualizzare le impostazioni di sistema e premere il tasto Menu/OK (4). Usare i tasti Left (2) right (3) per scorrere il menù utilizzando il tasto Menu/OK (4) per accedere a ciascuna sezione:

- Data e Ora – Regolare la data e l'ora che appariranno sulle immagini e sulle registrazioni
- Lingua - Impostare la lingua del dispositivo
- Modalità di registrazione – Selezionare tra le immagini o le registrazioni del visitatore
- Luminosità schermo LCD - Regolare la luminosità dello schermo (maggiore uso, maggior consumo delle batterie)
- Durata registrazione video – Regolare la durata della registrazione del visitatore tra 3, 5 o 10 secondi
- Durata retroilluminazione - Regolare il tempo in cui lo schermo resterà acceso tra 5, 10, 15 o 20 secondi
- Formattare Scheda Micro SD – Cancella tutti i dati dalla Scheda Micro SD
- Ripristino impostazioni di fabbrica - Riporta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica


Guida Utente e Risoluzione dei problemi
Guida Utente:

Premere il tasto Right (3) per evidenziare Guida Utente e premere il tasto Menu/OK (4) per visualizzare le informazioni di sistema.


Risoluzione dei problemi:

Q. L'unità non si accende / quando premo i pulsanti non appare nulla sullo schermo
A. Controllare le batterie, assicurarsi che siano di buona qualità e che siano inserite correttamente.

Q. L'unità si accende/spegne in modo casuale
A. Sostituire le batterie

Q. L'unità mostra "Insert Memory Card" quando tento di acquisire un'immagine/registrazione
A. Assicurarsi che la Scheda Micro SD sia inserita correttamente, rimuovere le batterie, rimuovere e reinserire la scheda Micro SD e reinserire le batterie

Q. L'unità mostra "Camera Module not Ready"
A. Assicurarsi che il cavo in gomma sia collegato correttamente al monitor interno (Vedere passo 5 dell'installazione)

Informazioni sulla sicurezza
Sicurezza

- ✓ La ventilazione non deve essere impedita coprendo i fori di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.
- ✓ NON permettere che questo prodotto venga a contatto diretto con calore eccessivo o fiamme libere.
- ✓ Il normale funzionamento del prodotto può essere disturbato da una forti interferenze elettromagnetiche.
- ✓ Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- ✓ L'apparecchiatura non deve essere esposta a schizzi o perdite d'acqua.
- ✓ Nessun oggetto contenente liquidi, come ad esempio un vaso, deve essere appoggiato sull'apparecchio.
- ✓ Mantenere una distanza minima di 10 cm intorno al prodotto per consentire una sufficiente ventilazione.
- ✓ Assicurarsi che il pulsante del campanello non sia montato dove potrebbe essere sommerso da acqua/pioggia.
- ✓ NON permettere che i bambini giochino con questo apparecchio.

Avvertenze sulla batteria

- ✓ La sostituzione e l'installazione della batteria deve essere effettuata da un adulto.
- ✓ Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- ✓ NON gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere o subire perdite.
- ✓ NON mettere in corto i terminali della batteria.
- ✓ NON mischiare batterie nuove e usate.
- ✓ NON mescolare batterie alcaline (carbonio-zinco), al litio o ricaricabili.
- ✓ NON utilizzare batterie ricaricabili per questo prodotto.
- ✓ NON ricaricare le batterie non ricaricabili.
- ✓ NON consentire che qualsiasi parte venga a contatto con calore eccessivo o una fiamma diretta.
- ✓ NON permettere all'acqua di entrare in contatto con le batterie o i cavi.
- ✓ Installare con attenzione per evitare danni alle batterie
- ✓ Quando si installano le batterie nel loro vano, assicurarsi che siano posizionate come indicato (+)(-).
- ✓ Devono essere utilizzate esclusivamente batterie consigliate.
- ✓ Rimuovere le batterie dal prodotto quando questo non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- ✓ Tenere il prodotto al di fuori della portata dei bambini.
- ✓ Conservare le batterie non utilizzate nella confezione originale.
- ✓ Smaltire le batterie usate in modo responsabile.