



**Cod. art.: 50040820**  
**TKS 40X60**  
**Riflettore**



La figura può variare

## Contenuto

- Dati tecnici
- Accessori



Cod. art.: 50040820 – TKS 40X60 – Riflettore

## Dati tecnici

<b>Dati meccanici</b>	
Forma costruttiva	Rettangolare
Misura di montaggio, larghezza	41 mm
Superficie riflettente, larghezza	37 mm
Misura di montaggio, altezza	60 mm
Superficie riflettente, altezza	56 mm
Misura di montaggio, spessore	8 mm
Dimensioni triple	4 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	14 g
Tipo di fissaggio	Adesivo Fissaggio passante
Tipo di riflettore	Riflettore

<b>Dati ambientali</b>	
Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 70 °C

<b>Certificazioni</b>	
Grado di protezione	IP 67

<b>Classificazione</b>	
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467

## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Fissaggi su barra tonda

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50082084	BT 450.1-96	Elemento di fissaggio	Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 10 mm Fissaggio, lato apparecchio: Avvitabile Tipo di elemento di fissaggio: Girevole 360°, Regolabile Materiale: Metallo
	50119332	BTU 900M-D10	Sistema di montaggio	Contiene: 2 viti M4 x 10, 2 rondelle Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 10 mm, Fissaggio mediante serraggio in lamiera Fissaggio, lato apparecchio: Avvitabile Tipo di elemento di fissaggio: Serrabile, Girevole 360°, Orientabile Materiale: Metallo
	50119331	BTU 900M-D12	Sistema di montaggio	Contiene: 2 rondelle, 2 viti M4 x 10 Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 12 mm, Fissaggio mediante serraggio in lamiera Fissaggio, lato apparecchio: Avvitabile Tipo di elemento di fissaggio: Serrabile, Girevole 360°, Orientabile Materiale: Metallo

**Cod. art.: 50040820 – TKS 40X60 – Riflettore**

	<b>Cod. art.</b>	<b>Designazione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
	50119330	BTU 900M-D14	Sistema di montaggio	Contiene: 2 rondelle, 2 viti M4 x 10 Modello di elemento di fissaggio: Sistema di montaggio Fissaggio, lato impianto: Per barra tonda 14 mm, Fissaggio mediante serraggio in lamiera Fissaggio, lato apparecchio: Avvitabile Tipo di elemento di fissaggio: Serrabile, Girevole 360°, Orientabile Materiale: Metallo