

Zero Smog 4V Kit 2 Imbuto

Codice articolo: T0053664699N



Benefits

- › La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione ottimale dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- › Controllo elettronico filtrazione con funzione d'allarme ottica ed acustica
- › Allarme filtro ottico e acustico
- › 4 ruote per un utilizzo flessibile
- › Telecomando mediante collegamento RS 232
- › Basso livello di rumorosità
- › 4 diversi kit disponibili
- › L'aspiratore ZS 4V è semplice da installare e da utilizzare. Specificamente sviluppato in qualità di sistema compatto centralizzato, viene fornito sotto forma di kit, completo di tubo flessibile, braccio d'aspirazione e supporto ed è pronto per un utilizzo immediato nella postazione di lavoro. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce un'aspirazione continua del fumo con una portata massima fino a 230 m³/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante ed ottimizza la forza di aspirazione necessaria riducendo il consumo energetico.





Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	345 x 325 x 505
Dimensioni L x L x H (pollice)	13,58x12,79x19,88
Peso (ca) in kg	19
Tensione	220 - 240 V, 50/60 Hz
Potenza	275 VA
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	< 48
Vuoto max.	---
Portata m ³ /h	230
Pre-filtro	Pre-filtro polvere fine F7
Filtro compatto	Filtro antiparticolato H13, Filtro per gas a banda larga (50% Carbone attivo / 50% Chemisorb)
Capacità max.	1-4 postazioni di lavoro
Interfaccia RS232 (Remote control)	Mediante l'interfaccia RS232 il sistema può essere azionato e/o controllato a distanza nella sua completa funzionalità.
Interfaccia USB	on
WX compatibile	on