

# WR 2000A

Stazione ad aria calda, 2 canali 300 W / 230 V  
Codice articolo: T0053378699N



## Benefits

- › Stazione ad aria calda WR 2, 2 canali con saldatore ad aria calda HAP 1
- › Ampio set ad aria calda
- › Funzionamento simultaneo di 2 utensili saldanti
- › Tutti gli utensili di saldatura sono collegabili fino a 200 W



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	280 x 240 x 103
Dimensioni L x L x H (pollice)	11,02 x 9,45 x 4,06
Peso (ca) in kg	5.6
Tensione	230 V
Potenza	250 W (300 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 950
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Tramite un connettore da 3,5 mm dell'apparecchio (stato fondamentale messa a terra dura)
Display	LCD
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18
Depressione	0,7 bar