

WR 2000D

Stazione di dissaldatura, 2 canali, 250 W
Codice articolo: T0053379699N



Benefits

- › Unità di alimentazione WR 2, 2 canali con dissaldatore DSX 80 e supporto di sicurezza WDH 30.
- › Kit di riparazione per saldatura e dissaldatura



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	273 x 235 x 102
Dimensioni L x L x H (pollice)	10,75 x 9,2 x 4,02
Peso (ca) in kg	6.7
Tensione	230 V
Potenza	300 W
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 950
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Tramite un connettore da 3,5 mm dell'apparecchio (stato fondamentale messa a terra dura)
Display	LCD
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	18
Depressione	---