

interruttore automatico differenziale, a 4 poli, tipo A, In: 40 A, 30 mA,  
Un AC: 400 V, N-links



Versione	
Marca del prodotto	SETRON
Denominazione del prodotto	Interruttore differenziale
Esecuzione del prodotto	Intervento istantaneo
Variante di prodotto	N a sinistra

Dati tecnici generali	
Numero di poli	4
Grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso / secondo DIN 43880	1
Protezione da contatto contro la folgorazione	protetto contro contatti con le dita e il dorso della mano
Resistenza a corrente di cortocircuito	10 kA
interruttore di potenza / [nicht versorgt - Grundtyp]	5SV3
Durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	10 000
Funzione di commutazione / Ritardo di breve durata	No
Categoria di sovratensione	III

Tensione di alimentazione	
Corrente / con AC / valore nominale	40 A

• Tensione di alimentazione / con AC / valore nominale	400 V
• Tensione di alimentazione / per dispositivo di prova / min.	195 V
• valore nominale	50 Hz

### Classe di protezione

Grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati
------------------------	------------------------------------------------------------------------------

### Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente / secondo IEC 61008-1 / valore nominale	0,8 kA
-------------------------------------------------------------------------	--------

### Dissipazione

Potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	3,9 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

### Elettricità

Corrente di guasto per sgancio / valore nominale	30 mA
--------------------------------------------------	-------

corrente nominale  $I_n$  / [nicht versorgt - IEC, DIN/VDE]

• [nicht versorgt - bei 40 Cel]	40 A
• [nicht versorgt - bei 45 Cel]	38,1 A
• [nicht versorgt - bei 50 Cel]	35,59 A
• [nicht versorgt - bei 55 Cel]	32,29 A
• [nicht versorgt - bei 60 Cel]	28,19 A
• [nicht versorgt - bei 65 Cel]	23,3 A
• [nicht versorgt - bei 70 Cel]	17,62 A

Tipo di corrente di guasto	A
----------------------------	---

Valore $I^2t$ / consentito	58 000 A <sup>2</sup> ·s
----------------------------	--------------------------

Resistenza di tenuta ad impulso di corrente / valore nominale	1 kA
---------------------------------------------------------------	------

Frequenza di impiego	50 Hz
----------------------	-------

### Dettagli

Caratteristica del prodotto / senza silicone	Sì
----------------------------------------------	----

Ampliamento del prodotto / montabile a incasso / dispositivi addizionali	Sì
--------------------------------------------------------------------------	----

### Conessioni

Sezione di conduttore collegabile	
-----------------------------------	--

• filo rigido	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>
• multifilare	0,75 ... 35 mm <sup>2</sup>

Coppia di serraggio / con morsetti a vite	2,5 ... 3 N·m
-------------------------------------------	---------------

Posizione / del cavo di rete	in alto o in basso
------------------------------	--------------------

### Progettazione meccanica





Altezza	90 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	70 mm
Profondità di incasso	70 mm
Numero delle unità modulari di larghezza	4
Tipo di fissaggio	Guida DIN (REG)
Posizione di montaggio	a piacere

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... +45 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +75 °C

#### Certificati

Codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	F
• secondo IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
 CCC	 ÖVE	 VDE
	<a href="#">Miscellaneous</a>	 EG-Konf.
		<a href="#">Miscellaneous</a>

#### Railway

[Vibration and Shock](#)      [Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=5SV3344-6KL>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SV3344-6KL>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=5SV3344-6KL](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5SV3344-6KL)


**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





Siemens

5SV(3,4)

Format / Size: Hyt

-CB

