

## Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49

Sorveglianza set con ricevitore e la telecamera Dome per interni



### Particolarità RICEVITORE "MINI":

- Video in tempo reale
- Funzione di immagazzinamento
- Funzione di riserva
- Funzione registrazione playback
- Funzionamento di rete
- Funzione di attivazione dell'allarme
- Controllo PTZ

### Specifiche tecniche RICEVITORE "MINI":

- Fino a 4-telecamere ingresso video composito
- Compressione Video H.264
- Tutti canale di registrazione 720P in tempo reale
- Video supporta l'uscita VGA/HDMI allo stesso tempo
- 4-canal di riproduzione sincrona in tempo reale, interfaccia GRID, ricerca intelligente
- Supporta telecamere di rete multi-brand di altri produttori
- ONVIF versione 2.3 di conformità
- 1 porta integrata SATA di supporto HDD fino a 2TB
- 2 porte integrate USB2.0 e superiori
- Monitoraggio di rete multiple: visualizzatore WEB, CMS (DSS/SMART PSS), Smart phone (Technaxx My Secure Pro)
- Peso / Dimensioni: 360 g (senza hard drive) / (Lu) 19,3 x (La) 13,8 x (A) 3,0 cm

### Particolarità DOME CAMERA:

- Sensore ad alto rendimento di immagine CMOS con 1,0 mega pixel
- Uscita video HDCVI HD
- Distanza della trasmissione fino a 250m di cavo coassiale 75-3 senza perdite di dati
- Alta velocità, trasmissione in tempo reale a lunga distanza
- Interruttore automatico ICR per realizzare la sorveglianza sia di giorno che di notte.
- Automaticamente: esposizione di sostegno, equilibrio bianco, otturatore elettronico, controllo di guadagno
- Ripristina video vivido e chiaro
- Funzione IR di supporto con IR LED distanza mas. 10m

### Specifiche tecniche DOME CAMERA:

- Risoluzione video: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
- Min. illuminazione: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR acceso
- Otturatore elettronico: 1/50 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Uscita video ad alta definizione di 1-canale HDCVI
- BLC (controllo della retroilluminazione): automaticamente
- Luce IR è attivo solo per le registrazioni video in modalità notte
- Accensione: CC 12V ± 10%
- Consumo di energia: 2,2W max. (Entrata 12V/0,18A) IR max. 10m
- Temperatura di funzionamento: - 30°C ~ 60°C
- Installazione solo interna: montaggio a parete / montaggio a soffitto
- Peso / Dimensioni: 100 g / Ø 8,5 × (A) 6,9 cm

### Contenuto della confezione:

#### Ricevitore per Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

2x Adattatore di alimentazione, 1x BNC 18,3m cavo video, Mouse ottico, Cavo SATA, CD, Manuale dell'utente ricevitore

#### Dome camera per Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:

3x viti e 3x tasselli, Manuale dell'utente dome camera

#### Codice EAN:

4260358121260

Numero di articolo 4561

