


Telecamera aggiuntiva Bullet per Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 e TX-51 Telecamera di sorveglianza per uso interno ed esterno



- Risoluzione video: 1980 x 1225 @ 30 fps (PAL)
- Sensore ad alto rendimento di immagine CMOS con 2,4 mega pixel
- Uscita video HDCVI HD
- Distanza della trasmissione fino a 300m di cavo coassiale 75-3 senza perdite di dati
- Alta velocità, trasmissione in tempo reale a lunga distanza
- Interruttore automatico ICR per realizzare la sorveglianza sia di giorno che di notte
- Automaticamente: esposizione di sostegno, equilibrio bianco, otturatore elettronico, funzione guadagno
- Ripristina video vivido e chiaro
- Funzione IR di supporto con IR LED distanza mas. 15m
- Classe di protezione IP66 (polvere e acqua protetta)

Specifiche tecniche:

- Grado video frame: 25/30/50/60 fps @ 720P & 25/30 fps @ 1080p
- Min. illuminazione: 0.05 Lux @ F1.2 (AGC ON), 0 Lux con IR acceso
- Otturatore elettronico: 1/3 sec. ~ 1/100000 sec. (PAL)
- Uscita video ad alta definizione di 1-canale BNC HDCVI & uscita video CVBS standard definizione
- BLC (controllo della retroilluminazione): automaticamente
- Riduzione del rumore 2D/3D
- Colore o Noir/Bianco: selezionabile
- Angolo orizzontale di vista: 105.5° ~ 32.9°
- Distanza focale: 2,7 ~ 12,0mm / zoom automatico
- Apertura fissa per la luminosità
- Luce IR è attivo solo per le registrazioni video in modalità notte
- Temperatura di funzionamento: - 30°C ~ 60°C
- Accensione: CC 12V ± 10%
- Consumo di energia: 7,44W mas. (Entrata 12V/0.62A) IR mas. 15m
- Installazione interna ed esterno: montaggio a parete
- Peso / Dimensioni: 550 g / (Lu) 21,3 x (La) 8,0 x (A) 7,2 cm

Contenuto della confezione:

- Bullet camera per Security Kit PRO FullHD 1080P TX-50 e TX-51
- 1x BNC 18,3m cavo video
- 3x viti e 3x tasselli
- Manuale dell'utente

Codice EAN:

4260358121338

Numero di articolo 4566

