Custodia - HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407664

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



Custodia a zoccolo B24, con blocc. longitudinale, Materiale: Poliammide, Materiale coperchio: Poliammide, Uscite cavi: 2, laterali, Altezza: 84 mm, Connessione a vite per cavo: senza, Perno: no, 2x M40, Coperchio di protezione: sì, Standard

Descrizione prodotto

Un'apertura del collegamento a vite è chiusa, ma può essere aperta mediante un cacciavite

I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore
- Entrambe le lamiere PE degli inserti portacontatti vengono collegate mediante un telaio in metallo integrato in una custodia mobile
- Gli inlay in metallo garantiscono il contatto anticipato PE con inserimenti obliqui
- assolutamente resistente alla corrosione
- plastica senza alogenati
- Prova d'urto secondo IK 08
- Targhetta per la siglatura da applicare

Dati commerciali

package_quantity	1
GTIN	4046356777278

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	84 mm
Larghezza	57 mm
Lunghezza	144 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione custodia (IP)	IP66 (nello stato connesso)
Grado di protezione custodia (IP)	IP54 (con coperchio di protezione chiuso)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4 (NEMA 250)
Grado di protezione custodia (NEMA)	4X (NEMA 250)
Grado di protezione custodia (NEMA)	12 (NEMA 250)
Grado di protezione custodia (NEMA)	NEMA 250
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C

Generalità

Custodia - HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407664

Dati tecnici

Generalità

Nota	per inserti portacontatti HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Dimensioni	B24
Tipo di custodia	Custodia a zoccolo
Colore	nero
Tipo di bloccaggio	con blocc. longitudinale
Numero uscite cavi	2
Uscita cavo	laterali
Collegamento a vite	senza
Tipo di collegamento a vite	2x M40
Piastra terminale di protezione	sì
Materiale custodia	Poliammide
Materiale guarnizione	NBR
Bloccaggio materiale	Poliammide
Coperchio di protezione materiale	Poliammide
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Montaggio	una delle due aperture per la connessione a vite è chiusa, può tuttavia essere aperta con un cacciavite.

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502

Custodia - HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407664

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261502

Omologazioni

GL / EAC /

Dettagli omologazione

GL s

EAC s

Accessori

Avvitamento completo

HC-K-KV-M40(16-28)BK - 1407674



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - 1411137



Guarnizione

HC-B24-SP-RBK - 1407709



Staffa per custodia

Custodia - HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407664

Accessori

HC-B24-SL-PLBK - 1407701



Tappo a vite

HC-K-BS-M40-BK - 1410767



Coperchio di protezione

HC-B24-BC-HI-PLBK - 1407695



Adattatore di riduzione

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - 1410738



Siglatura di apparecchiature in bianco

US-EMP (20X9) - 0829439



Custodia - HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK - 1407664

Accessori


Accessori

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - 1410741



Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com