

WT 1010H

Unità di controllo, digitale, 1 canale, 150 W with soldering iron WP120
Codice articolo: T0053438699N



Benefits

- › Unità di controllo WT 1H, 1 canale, con saldatore WP 120 Robust e supporto di sicurezza WSR 201
- › WP 120 (120 W): L'utensile versatile da con tecnologia di riscaldamento Power-Response, Punta saldanti XT, XT Testa saldante
- › Tempo di OFF, Finestra di, processo, Funzione di blocco, Offset





Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	149 x 138 x 101
Dimensioni L x L x H (pollice)	5.87 x 5.43 x 3.98
Peso (ca) in kg	3
Tensione	230 V, 50 Hz
Potenza	150 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 950
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Tramite Jack da 3,5mm nel frontale dell'unità
Display	LCD retroilluminato
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---