



- Stazione ad aria calda da 900W per semplici operazioni di riparazione e riscaldamento
- Concetto operativo moderno ed intuitivo grazie alla chiara struttura del menù
- Ingombro nel banco di lavoro ridotto grazie alla possibilità di impilare le unità
- Temperatura controllata elettronicamente
- Settaggio dell'aria calda molto accurato grazie alla turbina brushless
- Fino a 5 programmi impostabili che possono lavorare singolarmente o a formare un profilo termico
- Coperchio superiore utilizzabile come deposito per le punte
- Versorgungseinheit inkl. Ablage und festinstalliertem Heißluftkolben

WTHA 1 Set

Codice Nr.: T0053173699

Dimensioni L x P x H (mm)	212 x 167 x 122 mm
Dimensioni L x P x H (Inch)	8,35 x 6,57 x 4,80 Inch
Peso	1,95 kg
Voltaggio	230 V
Power output	900 W
Canali	1
Range temperatura (a seconda dell'utensile) °C	50 - 600
Range temperatura (a seconda dell'utensile) °F	100 - 1000
Tolleranza della temperatura °C	± 30
Tolleranza della temperatura °F	± 54
Stabilità della temperatura °C	---
Stabilità della temperatura °F	---
Collegamento equipotenziale	Nein
Display	LCD grafico retroilluminato
Portata l/min	---
Pressione di esercizio	Na
Capacità l/min	5 - 60 l / 20°C 5 - 110 l / 300°C
Vuoto	Na