

WTHA 1

Stazione ad aria calda, 900 W
Codice articolo: T0053173699



Benefits

- › Stazione ad aria calda da 900W per semplici operazioni di riparazione e riscaldamento
- › Concetto operativo moderno ed intuitivo grazie alla chiara struttura del menù
- › Ingombro nel banco di lavoro ridotto grazie alla possibilità di impilare le unità
- › Temperatura controllata elettronicamente
- › Settaggio dell'aria calda molto accurato grazie alla turbina brushless
- › Fino a 5 programmi impostabili che possono lavorare singolarmente o a formare un profilo termico
- › Coperchio superiore utilizzabile come deposito per le punte
- › Tempo di OFF, Finestra di, processo, Funzione di blocco, Offset



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	212 x 172 x 122 mm
Dimensioni L x L x H (pollice)	8,35 x 6,77 x 4,80 Inch
Peso (ca) in kg	1,95 kg
Tensione	230 V
Potenza	900 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	50 - 600
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	100 - 1000
Precisione di temperatura °C	± 30
Precisione di temperatura °F	± 54
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	Tramite Jack da 3,5mm nel frontale dell
Display	LCD grafico retroilluminato
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	Na
Portata l/min	5 - 60 l / 20°C5 - 110 l / 300°C
Depressione	Na