


# KERN BFB 600K-1NM

**KERN**

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione



|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Display retroilluminato           | sì                   |
| Display dimensioni                | 165×64 mm            |
| Display barrette                  | 5 + 1/2              |
| Display altezza cifre             | 52 mm                |
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Linguaggio simbolico |

## Design

|                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)                  | 250×160×58 mm                                 |
| Dimensioni superficie di pesata (L×P)                      | 1500×1250 mm                                  |
| Dimensioni superficie di pesata                            | 1500×1250 mm                                  |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)                   | 1500×1250×85 mm                               |
| Materiale piatto di pesata                                 | acciaio, laccato                              |
| Materiale piattaforma                                      | acciaio, verniciato a polvere                 |
| Materiale alloggiamento del display                        | plastica                                      |
| Materiale cella (celle) di carico                          | acciaio legato                                |
| Livella                                                    | ✓                                             |
| Piedini di livellamento regolabili                         | ✓                                             |
| Stativo inclinabile                                        | ✓                                             |
| Supporto a parete                                          | ✓                                             |
| Lunghezza cavo                                             | 5 m                                           |
| Apparecchio indicatore lunghezza cavo                      | 5 m                                           |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 30 m                                          |
| Costruzione della piattaforma                              | Piastra di carico avvitata; superficie liscia |
| Celle di carico - numero                                   | 4                                             |

## Funzioni

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Funzione di memoria totale                                                | ✓                     |
| Livello di miscela/somma                                                  | Sum A                 |
| Pesata tolleranza                                                         | ✓                     |
| Pesata tolleranza - tipo di segnale                                       | acusticamente visivo  |
| Pesate sottobilancia                                                      | No                    |
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili               | ✓                     |
| Funzione di conteggio                                                     | ✓                     |
| Numero pezzi di riferimento                                               | 10, 20, 50, 100, 200  |
| Protetta IP - display                                                     | nessuna protezione IP |
| Protetta IP - cella di carico                                             | IP67                  |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore | selezionabile         |

## Categoria

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Marchio               | KERN                  |
| Categoria di prodotto | Bilance industriali   |
| Gruppo di prodotti    | Bilancia da pavimento |
| Famiglia di prodotti  | BFB                   |

## Sistema di misura

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Sistema di pesata                           | Estensimetro                   |
| Numero di portata                           | 1                              |
| Portata [Max]                               | 600 kg                         |
| Divisione [d]                               | 0,2 kg                         |
| Riproducibilità                             | 0,2 kg                         |
| Linearità                                   | ± 0,4 kg                       |
| Peso minimo [Min]                           | 4 kg                           |
| Risoluzione                                 | 3.000                          |
| Range di tara                               | -600 kg                        |
| Possibilità di regolazione                  | Aggiustamenti con peso esterno |
| Peso di calibrazione consigliato            | 600 kg (M2)                    |
| Tempo di stabilizzazione                    | 2 s                            |
| Tempo di riscaldamento                      | 10 min                         |
| Carico decentrato a 1/3 [Max]               | 0,4 kg                         |
| Collegamento della celle di carico          | 4-conduttori                   |
| Unità (se l'unità è valutata in conformità) | kg                             |
| Tipo di bilancia                            | Bilancia a portata unica       |
| Unità di misura                             | kg                             |
| Unità preimpostata                          | kg                             |
| Cella di carico tipo                        | ZEMIC H8C 0.5 ton              |

## Display

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Tipo di display | LCD |
|-----------------|-----|

# KERN BFB 600K-1NM

**KERN**

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete selezionabile

Funzione di tara manualmente (una e più volte)  
Numero di tasti per il comando 7

## Interfaccia

Interfacce RS-232 di serie  
Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory)  
analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory)  
analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione Alimentatore  
Tipo di alimentatore Alimentatore di rete

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO  
UK  
US  
CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale EURO  
AUS  
UK  
US  
CH

Lunghezza cavo alimentatore 180 cm  
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 12 V, 500 mA

Presa di corrente per l'alimentatore Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm

Tipo di batteria/accumulatore Pb  
Batteria nessuna batteria  
Accumulatore 6 V, 1.2 Ah

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione 8 h

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione 35 h

Accumulatore tempo di carica 10 h

Accumulatore opzionale Accu opzionale (factory)

Batteria/accumulatore collegato collegato elettricamente fisso, non isolato

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] -10 °C

Temperatura ambiente [Max] 40 °C

Umidità ambientale [Max] 80 %

## Omologazione

Marchio CE ✓

Valutazione della conformità possibile ex works ✓

Classe di precisione III

Divisione di verifica [e] 0,2 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione 961-250

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) 965-230

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 963-130

Numero di articolo per certificato di conformità 969-517

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 2 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 1610×1320×330 mm

Metodo di spedizione Spedizioniere

Peso netto ca. 140 kg

Peso lordo ca. 195 kg

Peso di spedizione 195 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761194281

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita


# KERN BFB 600K-1NM

**KERN**

Ponte di pesata con piatto di pesata avvitato (IP67) e apparecchio indicatore XXL, opzionalmente con omologazione

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

