KERN **KDE-T**

Apparecchio indicatore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Pezzo di ricambio
Gruppo di prodotti	Pezzo di ricambio

Sistema di misura

Numero di portata	2
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	20.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearizzazione in punti	4
Unità di misura	kg g lb oz
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	225×110×45 mm
Materiale alloggiamento del display	plastica

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Determinazione percentuale	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Indicazione ora	✓
Funzione di conteggio	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 25, 50
Funzione Hold	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	15 V, 500 mA
Batteria	blocco di 9 V
Batteria tempo di carica	24 h
Accumulatore	NDE-A02
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	10 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	15 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

KERN **KDE-T**

Apparecchio indicatore

Omologazione	
Marchio CE	✓

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage | on request

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	205×270×70 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,70 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761133242

Pittogrammi