
# KERN **KFP 60V20M**

Piattaforma: piatto di pesata acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato, cella di carico in alluminio rivestita in silicone con protezione antipolvere ed antispruzzo IP65



## Categoria

| | |
|---|---|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Componente |
| Gruppo di prodotti | Piattaforma |
| Famiglia di prodotti | KFP-V20-IP65 |

## Sistema di misura

| | |
|---|---|
| Portata [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Divisione [d] | 2 g |
| Peso minimo [Min] | 200 g; 400 g |
| Collegamento della celle di carico | 4-conduttori |
| Celle di carico OIML classe | C3 |
| Cella di carico tipo | alluminio IP65 rivestita in silicone |

## Design

| | |
|---|---|
| Dimensioni superficie di pesata (L×P) | 400×300 mm |
| Dimensioni superficie di pesata | 400×300 mm |
| Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) | 400×300×117 mm |
| Materiale piatto di pesata | acciaio inox |
| Materiale piattaforma | acciaio, verniciato a polvere |
| Materiale cella (celle) di carico | alluminio |
| Piedini di livellamento regolabili | ✓ |
| Lunghezza cavo | 2,5 m |
| Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] | 3 m |
| Costruzione della piattaforma | Single-Cell |
| Celle di carico - numero | 1 |

## Funzioni

| | |
|---|---|
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |

## Omologazione

| | |
|---|---|
| Valutazione della conformità possibile ex works | ✓ |
| Divisione di verifica [e] | 10 g; 20 g |

## Servizi

| | |
|---|---|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 965-229 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 963-129 |

## Imballaggio e spedizione

| | |
|---|---|
| Tempi di consegna | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 790×465×220 mm |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 7 kg |
| Peso lordo ca. | 13 kg |
| Peso di spedizione | 16,2 kg |

## Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| GTIN/Numero EAN | 4045761250048 |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD

LC IP 65 | 1 DAY

### FACTORY

M