



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia di precisione di alta qualità con comodo display grafico ed enorme campo di pesata

Caratteristiche


- **1** Creazione semplice delle ricette grazie alla banca dati delle ricette, possibilità di memorizzare fino a 99 miscele composte rispettivamente da 20 componenti con denominazione e valore nominale
- Memoria interna per miscele complete, con nome e valore nominale dei componenti della miscela
- Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
- Operazioni di pesatura rapide ed efficienti grazie al display grafico
- Semplice guida utente in testo chiaro sul display disponibile nelle lingue DE, EN, FR, IT, ES, PT

- KERN PLJ: Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione
- **2** KERN PLJ 2000-3A: Bilancia al milligrammo di alta qualità con portata altissima fino a 2100 g – ideale per campioni voluminosi o pesanti contenitori di tara. Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni per un agevole accesso al prodotto da pesare. Espace di pesata L×P×A 160×170×225 mm
- **A** Gabbietta antivento di serie, solo per modelli con dimensioni piatto di pesata **A**, camera di pesata $\varnothing \times A$ 150×60 mm
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

- Display LCD grafico, retroilluminato, altezza cifre 15 mm
- Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox
 - A** $\varnothing$ 110 mm
 - B** $\varnothing$ 160 mm, raffigurato in grande
 - C** L×P 200×175 mm
- Temperatura ambiente ammessa 15 °C/35 °C

DI SERIE



OPZIONE

Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Dimensioni totali	Peso netto	Piatto di pesata	Su richiesta
	[Max]	[d]			L×P×A	ca.		Certificato
KERN	g	g	g	g	mm	kg		DAkKS accr. KERN
Modelli con regolazione esterna								
PLS 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,004	210×340×160	3,2	A	963-127
PLS 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	4,8	A	963-103
PLS 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	4,8	A	963-103
PLS 4200-2F	4200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	3,2	B	963-127
PLS 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,03	210×340×120	4,8	B	963-104
PLS 8000-2A	8200	0,01	0,01	± 0,04	210×340×120	4,8	B	963-104
PLS 20000-1F	20000	0,1	0,1	± 0,4	210×340×120	3,2	C	963-128
Modelli con regolazione interna								
PLJ 420-3F	420	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-127
PLJ 720-3A	720	0,001	0,001	± 0,002	210×340×160	5,0	A	963-103
PLJ 1200-3A	1200	0,001	0,001	± 0,003	210×340×160	5,0	A	963-103
PLJ 2000-3A	2100	0,001	0,002	± 0,004	210×340×330	7	A	963-103
PLJ 4200-2F	4200	0,01	0,02	± 0,04	210×340×120	5,0	B	963-127
PLJ 6200-2A	6200	0,01	0,01	± 0,05	210×340×120	5,0	B	963-104