



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6 t

Caratteristiche

- Soluzione flessibile per merci da pesare ingombranti, voluminose o lunghe, grazie alle barre pesatrici liberamente posizionabili e un cavo di collegamento lungo 5 m (!) tra le barre
- Grazie all'alimentazione batteria (su richiesta), alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Barre pesatrici: acciaio, verniciato, 4 celle di carico in alluminio rivestite in silicone, protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
- **1** Stabili impugnature per il trasporto delle barre pesatrici
- **1** KERN UFA-L: Una rotella e una impugnatura per ogni barra pesatrice, per trasportare la bilancia comodamente, raffigurato in grande

- Apparecchio indicatore: per dettagli vedi KERN KFB-TM
- Base da tavolo con montaggio a muro per l'apparecchio indicatore di serie
- Sommare pesi e pezzi in numero complessivo
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- KERN UFA-S: Modello con barre pesatrici più corte, ideale per pesare prodotti compatti o animali in box da trasporto
- Le nostre bilance da pavimento vengono spedite in un robusto box di legno. Questo protegge la tecnologia di pesata di alta qualità dagli influssi ambientali e dalle sollecitazioni durante il trasporto

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 52 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 250×160×65 mm
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
- Lunghezza cavo tra barre pesatrici ca. 5 m
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere le relative dimensioni, peso lordo e spese di spedizione

DI SERIE



OPZIONE

FACTORY



Modello	Portata	Divisione	Dimensioni Barre pesatrici L×P×A mm	Peso netto ca.	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
	[Max] kg	[d] kg		kg	
KERN					
UFA 600K-1S	600	0,2	870×170×83	36	963-130
UFA 1.5T0.5	1500	0,5	1270×170×83	40	963-130
UFA 3T1	3000	1	1270×170×83	38	963-132
UFA 3T-3L	3000	1	2091×120×83	60	963-132
UFA 6T-3	6000	2	1270×160×115	90	963-132
UFA 6T-3L	6000	2	2091×160×115	130	963-132