
KERN **BIC 3T-3**

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BIC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	1500 kg; 3000 kg
Divisione [d]	0,5 kg; 1 kg
Riproducibilità	0,5 kg; 1 kg
Linearitá	± 1,5 kg; 3 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Range di tara	-3000 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	3000 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	2,5 kg; 5 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	KELI SQB

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×1500 mm
Dimensioni superficie di pesata	1200×1500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Materiale	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	Superficie liscia, saldato
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione Hold	✓
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK

KERN **BIC 3T-3**

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

	US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lungo 10 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	60 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-132
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1270×1560×240 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	150 kg
Peso lordo ca.	170 kg
Peso di spedizione	167 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761193192
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

