




Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

Caratteristiche

- Ponte di pesata in acciaio zigrinato antiscivolo, 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Piattaforma saldata con fori a vite per sollevare la bilancia e pulirla comodamente
- Comodo livellamento della piattaforma di pesata e accesso alla junction box da sopra
- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore
- 1 Le nostre bilance da pavimento vengono spedite in un robusto box di legno. Questo protegge la tecnologia di pesata di alta qualità dagli influssi ambientali e dalle sollecitazione durante il trasporto

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio, verniciato a polvere
  - A L×P×A 1000×1000×108 mm
  - B L×P×A 1200×1500×108 mm
  - C L×P×A 1500×1500×108 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore ca. 5 m
- Temperatura ambiente ammessa -10 °C/40 °C

Trasporto tramite spedizioniere. Richiedere le relative dimensioni, peso lordo e spese di spedizione

DI SERIE



OPZIONE



Modello KERN	Portata [Max] kg	Divisione [d] kg	Piatto di pesata	Peso netto ca. kg	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
BIC 600K-1S	300 | 600	0,1 | 0,2	A	70	963-130
BIC 600K-1	300 | 600	0,1 | 0,2	B	150	963-130
BIC 1T-4S	600 | 1500	0,2 | 0,5	A	70	963-130
BIC 1T-4	600 | 1500	0,2 | 0,5	B	150	963-130
BIC 3T-3	1500 | 3000	0,5 | 1	B	150	963-132
BIC 3T-3L	1500 | 3000	0,5 | 1	C	155	963-132

Bilancia a più campi, all'aumentare del carico passa automaticamente alla portata superiore [Max] e leggibilità [d] e dopo lo svuotamento completo della bilancia torna alla portata più bassa