
KERN **BIC 600K-1**

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da pavimento
Famiglia di prodotti	BIC

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	300 kg; 600 kg
Divisione [d]	0,1 kg; 0,2 kg
Riproducibilità	0,1 kg; 0,2 kg
Linearitá	± 0,3 kg; 0,6 kg
Risoluzione	3.000, 3.000
Range di tara	-600 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	600 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min; 10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,5 kg; 1 kg
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a più campi
Unità di misura	kg lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	800 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	1,6 kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	KELI SQB

Display

Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	1500×1200×85 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	1500×1200×110 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	235×114×51 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	1200×1500 mm
Dimensioni superficie di pesata	1200×1500 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	1200×1500×108 mm
Materiale	acciaio, laccato
Materiale piatto di pesata	acciaio, verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, verniciato a polvere
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Lunghezza cavo	5 m
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	15 m
Costruzione della piattaforma	Superficie liscia, saldato
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione Hold	✓
Protetta IP - piattaforma	IP67
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manuale (una sola volta)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Adattatore AC e funzione batteria (batteria non inclusa)
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete

KERN **BIC 600K-1**

Bilancia da pavimento ad alta risoluzione con 2×3000 [d] ed eccellente rapporto qualità-prezzo

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO AUS UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 100 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,5 mm, lungo 10 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	60 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %

Omologazione

Marchio CE	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	1270×1560×240 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	150 kg
Peso lordo ca.	170 kg
Peso di spedizione	167 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761193215
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

