

KERN BIC-A07

KERN

Coppia di piastre di fissaggio per il fissaggio al pavimento del ponte di pesata



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Piastre di fissaggio

Design

Dimensioni (L×P×A)	200×200×10 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	100×287×3 mm
Materiale	acciaio, verniciato a polvere
Materiale piattaforma	acciaio, laccato
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Materiale	acciaio (1.4305)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-20 °C
Temperatura ambiente [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	200×200×10 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,75 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,785 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761193291
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita