


KERN CFS 300-3

KERN

Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 300.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CFS

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	300 g
Divisione [d]	0,001 g
Riproducibilità	0,002 g
Linearità	± 0,004 g
Risoluzione	300.000
Range di tara	300 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1); 100 g (F1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,006 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg
Unità preimpostata	g
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	20 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	315×350×110 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	320×350×125 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	315×350×185 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	155×141×80 mm
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	167×154×80 mm
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	320×350×120 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	80 mm
Dimensioni superficie di pesata	80 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	acciaio inossidabile
Materiale protettivo antivento	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm

Funzioni

Funzione PreTare	✓
Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di conversione	✓
PLU - totale	100
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	300.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 mg
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Protetta IP - unità completa	IP23
Protetta IP - cella di carico	IP65
Funzione di memoria	✓

KERN CFS 300-3

KERN

Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 300.000 punti

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
	off
	5 min
	30 min
	15 min

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min
	off
	5 min
	30 min
	15 min

Funzione di tara	manualmente (più volte)
------------------	-------------------------

Numero di tasti per il comando	20
--------------------------------	----

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie Interfaccia della seconda bilancia
------------	---

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
----------------------------	--------------

Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
----------------------	----------------------

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
	UK
	US
	CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO
	AUS
	UK
	US
	CH

Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
-----------------------------	--------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
---	------------------

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
---	--------------

Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
--------------------------------------	---

Tipo di batteria/accumulatore	Pb
-------------------------------	----

Accumulatore	GAB-A04
--------------	---------

Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	40 h
---	------

Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	70 h
---	------

Accumulatore tempo di carica	14 h
------------------------------	------

Accumulatore opzionale	Accu opzionale
------------------------	----------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
----------------------------	------

Temperatura ambiente [Max]	40 °C
----------------------------	-------

Umidità ambientale [Min]	0 %
--------------------------	-----

Umidità ambientale [Max]	80 %
--------------------------	------

Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
---------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C
---------------------------------	-------

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-127
---	---------

Numero di articolo per certificato di conformità	969-517
--	---------

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	640×540×230 mm
--------------------------------	----------------

Metodo di spedizione	Servizio pacchi
----------------------	-----------------

Peso netto ca.	2,6 kg
----------------	--------

Peso lordo ca.	6 kg
----------------	------

Peso di spedizione	15,9 kg
--------------------	---------

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761150737
-----------------	---------------

Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita
-----------------------	---------------------------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

