

SAUTER DB 0.5-4

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili

KERN



Dimensioni completamente
assemblato (L×P×A) 180×110×60 mm

Materiale alloggiamento metallo, laccato

Funzioni

Funzione valore limite	✓
Funzione Peak	✓
Funzione di memoria	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	1 - 60 min

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie USB-Device
------------	-------------------------------

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 10,8 mm
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Connettore a 2 poli per vasca
Batteria capacità	750 mAh
Batteria tensione	4,8 V
Batteria - Peso singolo	50 g
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	18 h
Accumulatore tempo di carica	14 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	15 °C
----------------------------	-------

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Strumento di misurazione per coppie
Gruppo di prodotti	Misuratore di torsione per utensili
Famiglia di prodotti	DB

Sistema di misura

Torsiometri supportati	20 mm 3/8 "
Campo di misura coppia [Max]	0,5 Nm
Divisione coppia [d] (Nm)	0,1 mNm
Memoria dati interna: numero di gruppi di valori	1
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	120%
Unità di misura	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/ lbs, ft/lbs
Fréquence de mesure interne	1000 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Memoria dati interna: numero di valori singoli	500
Campo di misura coppia [Min]	0,025 Nm

Display

Tipo di display	LCD grafico
Display risoluzione	128×64

Design

Dimensioni (L×P×A)	200×100×50 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	180×110×60 mm
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	200×100×50 mm

SAUTER DB 0.5-4

KERN

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Temperatura di stoccaggio [Min] -10 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

Omologazione

Marchio CE ✓

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-120

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 370×325×110 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,2 kg

Peso lordo ca. 3,4 kg

Peso di spedizione 3,29 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761193437

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

