

# SAUTER DB 5-3

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili

# KERN



Dimensioni completamente  
assemblato (L×P×A) 200×100×50 mm

Materiale alloggiamento metallo, laccato

## Funzioni

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Funzione valore limite                                                           | ✓          |
| Funzione Peak                                                                    | ✓          |
| Funzione di memoria                                                              | ✓          |
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in<br>funzionamento a batterie/<br>accumulatore | 1 - 60 min |

## Interfaccia

Interfacce RS-232 di serie  
USB-Device

## Alimentazione

|                                                                               |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                                                    | Accumulatore e<br>alimentazione                                                           |
| Tipo di alimentatore                                                          | Alimentatore di rete                                                                      |
| Alimentatore di rete / adattatore<br>per paesi - sono incluso in<br>dotazione | EURO<br>CH                                                                                |
| Alimentatore di rete / adattatore<br>per paesi - opzionale                    | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH                                                             |
| Tensione di ingresso<br>alimentatore / elettricità [Max]                      | 100 V - 240 V                                                                             |
| Tensione di ingresso<br>alimentatore / elettricità [Max]                      | 9 V, 500 mA                                                                               |
| Presa di corrente per<br>l'alimentatore                                       | Adattatore vuoto, interno<br>più, Ø esterno 5,5 mm, Ø<br>interno 2,1 mm, lungo<br>10,8 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore                                                 | NiMH                                                                                      |
| Collegamento della batteria                                                   | Connettore a 2 poli per<br>vasca                                                          |
| Batteria capacità                                                             | 750 mAh                                                                                   |
| Batteria tensione                                                             | 4,8 V                                                                                     |
| Batteria - Peso singolo                                                       | 50 g                                                                                      |
| Accumulatore autonomia - senza<br>retroilluminazione                          | 18 h                                                                                      |
| Accumulatore tempo di carica                                                  | 14 h                                                                                      |
| Batteria/accumulatore collegato                                               | collegato elettricamente<br>fisso, non isolato                                            |

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min] 15 °C

## Categoria

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Marchio               | Sauter                                 |
| Categoria di prodotto | Strumento di<br>misurazione per coppie |
| Gruppo di prodotti    | Misuratore di torsione<br>per utensili |
| Famiglia di prodotti  | DB                                     |

## Sistema di misura

|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Torsiometri supportati                              | 20 mm<br>3/8 "                        |
| Campo di misura coppia [Max]                        | 5 Nm                                  |
| Divisione coppia [d] (Nm)                           | 0,001 Nm                              |
| Memoria dati interna: numero di<br>gruppi di valori | 1                                     |
| Protezione contro i sovraccarichi<br>(% da [Max])   | 120%                                  |
| Unità di misura                                     | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/<br>lbs, ft/lbs |
| Fréquence de mesure interne                         | 1000 Hz                               |
| Tolleranza (% da [Max])                             | 0,5%                                  |
| Memoria dati interna: numero di<br>valori singoli   | 500                                   |
| Campo di misura coppia [Min]                        | 0,25 Nm                               |

## Display

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Tipo di display     | LCD grafico |
| Display risoluzione | 128×64      |

## Design

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Dimensioni (L×P×A)               | 200×100×50 mm |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 180×110×64 mm |
| Dimensioni dispositivo (L×P×H)   | 200×100×50 mm |

# SAUTER DB 5-3



Controllo agevole della coppia di forze degli utensili

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Temperatura di stoccaggio [Min] -10 °C

Temperatura di stoccaggio [Max] 40 °C

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica 961-120

## Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 372×320×110 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 2,4 kg

Peso lordo ca. 3,4 kg

Peso di spedizione 3,26 kg

## Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761193512

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

