



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilance per pacchi con piattaforma grande per una pesata semplice e rapida in ufficio, in produzione, nella spedizione ecc.

Caratteristiche

- Grazie all'alimentatore a batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio, laccato
 - A** L×P×A 315×305×57 mm
 - B** L×P×A 550×550×58 mm, raffigurato in grande
 - C** L×P×A 950×500×58 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 100 h
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Riproducibilità g	Linearità g	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata	Su richiesta
							Certificato DAkkS accr. KERN
KERN							
EOE 10K-3	15	5	5	± 10	4,0	A	963-128
EOE 30K-2	35	10	10	± 20	4,0	A	963-128
EOE 60K-2	60	20	20	± 40	4,0	A	963-129
EOE 60K-2L	60	20	20	± 40	14	B	963-129
EOE 100K-2	150	50	50	± 100	4,0	A	963-129
EOE 150K50L	150	50	50	± 100	14	B	963-129
EOE 150K50XL	150	50	50	± 100	18	C	963-129
EOE 300K100	300	100	100	± 200	4,0	A	963-129
EOE 300K100L	300	100	100	± 200	14	B	963-129
EOE 300K100XL	300	100	100	± 200	18	C	963-129