

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d'acqua



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilance da tavolo in acciaio inox
Famiglia di prodotti	FOB-NL

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Numero di portata	2
Portata [Max]	8000 g; 15000 g
Divisione [d]	1 g; 2 g
Riproducibilità	1 g; 2 g
Linearità	± 3 g; 6 g
Risoluzione	8.000, 7.500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	10 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min; 30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g; 6 g
Tipo di bilancia	Bilancia con divisione multipla
Unità di misura	g lb
Scorrimento massimo (15 minuti)	8 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	16 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	285×255×90 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	252×200 mm
Dimensioni superficie di pesata	252×200 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale piatto di pesata	acciaio inox

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Protetta IP - unità completa	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	4

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	230 V AC, 50 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	15 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	4×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - con retroilluminazione	48 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	66 h
Batteria tempo di carica	48 h
Batteria tensione	6 V
Batteria - Peso singolo	92 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

KERN FOB 10K-3NL

KERN

Bilancia da tavolo in acciaio inossidabile con ampia portata e classe di protezione IP67 da polvere e spruzzi d'acqua

Umidità ambientale [Min]	25 %
Umidità ambientale [Max]	95 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	420×305×165 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,8 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Peso di spedizione	4,55 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761161535
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

