



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Compatta bilancia da gru con display incorporato, utilizzabile anche per la misurazione della forza di trazione

Caratteristiche

- Le bilance sono conformi con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica)
- La lavorazione di alta qualità, il peso ridotto e le dimensioni compatte rendono questa bilancia da gru (misuratore di forza di trazione) un dispositivo indispensabile nell'industria
- Grazie alla forma compatta è particolarmente adatto anche per il montaggio in impianti con spazio ecc.
- Ideale per determinare rapidamente il peso durante le operazioni di carico e scarico
- Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
- Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display premendo il tasto Hold
- Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

Dati tecnici

- Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 23 mm
- Materiale ed esecuzione dell'alloggiamento/ sollevamento carichi modelli con [Max] ≤ 3 t: alluminio/boccola in acciaio inossidabile [Max] > 3 t: acciaio/acciaio
- Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 30 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
- Possibile funzionamento a batteria, 3×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 30 h
- Precisione: 0,2% di [Max]
- Frequenza interna di misurazione: 60 Hz
- Unità di pesata: kg, lb, N
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Peso netto ca. kg	Dimensioni									Su richiesta	
				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Certificato DAkkS accr. KERN	
KERN														
HFA 600K-1	600	200	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFA 1T-4	1000	500	1,8	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-130H	
HFA 3T-3	3000	1000	2,0	90	62	100	255	165	27	27	30	30	963-132H	
HFA 5T-3	5000	2000	4,0	90	62	100	255	165	30	30	30	30	963-132H	
HFA 10T-3	10000	5000	6	90	72	100	275	185	40	40	40	40	963-133H	