




1 KERN KFA-V20 IP67

Barre pesatrici

Caratteristiche

- Barre pesatrici in acciaio verniciato
- 4 Celle di carico, acciaio legato, rivestito in silicone, IP67
- Piedini regolabili per un livellamento esatto delle barre pesatrici
- Lunghezza cavo tra barre pesatrici ca. 5 m
- KFA 600V20S: Modello con barre pesatrici più corte, ideale per pesare prodotti compatti o animali in box da trasporto




2 KERN KFU-V20/V30 IP67

Ponte di pesata di forma U

Caratteristiche

- KERN KFU-V20: Sollevamento carichi: in acciaio verniciato, (V20), inox (V30) altezza 90 mm (raffigurato in grande)
- **A** KERN KFU-V30: Sollevamento carichi: inox
- 4 celle di carico, acciaio legato, rivestite in silicone, IP67, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- 2 rotelle e impugnatura per un comodo trasporto della bilancia



3 KERN KFP-V30 IP67

Piattaforma

Caratteristiche

- Piattaforma: interamente in acciaio inox, **B** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 Cella di pesata, acciaio inox, rivestito in silicone, IP67, certificazione di omologazione OIML R60, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie

Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!



DI SERIE



FACTORY



DI SERIE



FACTORY



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Divisione omologata [e] g	Carico min. [Min] g	Lunghezza del cavo ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata L×P×A mm
KERN							
1 Barre pesatrici KFA-V20 IP67							
KFA 600V20S	600	200	-	-	5	32	870×170×83
KFA 1500V20	1500	500	-	-	5	38	1270×170×83
KFA 3000V20	3000	1000	-	-	5	36	1270×170×83
KFA 3000V20L	3000	1000	-	-	5	55	2091×120×83
KFA 6000V20	6000	2000	-	-	5	80	1270×160×115
KFA 6000V20L	6000	2000	-	-	5	125	2091×160×115
2 Ponte di pesata di forma U KFA-V20 IP67							
KFU 600V20M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V20M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
2 Ponte di pesata di forma U in acciaio inox KFU-V30 IP67							
KFU 600V30M	600	200	200	4000	5	55	1361×840×80
KFU 1500V30M	1500	500	500	10000	5	55	1361×840×80
3 Piattaforma in acciaio inox KFP-V30 IP67							
KFP 15V30M	15	1	5	100	3	8	300×240×107
KFP 30V30SM	30	2	10	200	3	5,0	300×240×107
KFP 30V30M	30	2	10	200	3	8	400×300×111
KFP 60V30M	60	5	20	400	3	8	400×300×111
KFP 60V30LM	60	5	20	400	2,5	10	500×400×120
KFP 60V30XLM	60	5	20	400	2,5	22	650×500×139
KFP 150V30SM	150	10	50	1000	3	10	400×300×111
KFP 150V30M	150	10	50	1000	3	10	500×400×120
KFP 150V30LM	150	10	50	1000	2,5	22	650×500×139
KFP 300V30M	300	20	100	2000	3	22	650×500×139