


Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

1 KERN KBP-V20 IP65

Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **A** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie
- Preparazione per il montaggio semplice del set di messa a terra ESD sul ponte di pesata




2 KERN KFP-V20 IP65

Piattaforma

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, **B** Sottostruttura in acciaio verniciato
- 1 cella di carico, alluminio, rivestita in silicone, IP65, con approvazione OIML R60 per l'omologazione, classe III, 3000 e
- Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia, di serie



Modello	Portata	Divisione	Divisione omologata	Carico min.	Lunghezza del cavo	Peso netto	Piatto di pesata
	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g	ca. m	ca. kg	L×P×A mm
KERN							
1 Piattaforma KBP-V20 IP65							
KBP 6V20LM	3 6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300×300×110
KBP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300×240×110
KBP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400×300×110
KBP 30V20M	15 30	1	5 10	100 200	2,5	7	400×300×110
KBP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	8	400×300×110
KBP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	13	500×400×120
KBP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650×500×150
KBP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650×500×150
KBP 600V20M	300 600	20	100 200	2000 4000	2,5	42	800×600×151
2 Piattaforma KFP-V20 IP65							
KFP 3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,4	230×230×106
KFP 6V20M	6	0,2	1 2	20 40	2,5	4,4	230×230×106
KFP 6V20LM	6	0,2	1 2	20 40	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20M	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	3,8	300×240×109
KFP 15V20LM	6 15	0,5	2 5	40 100	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20SM	15 30	1	5 10	100 200	2,5	3,8	300×240×109
KFP 30V20M	15 30	1	5 10	20	2,5	7	400×300×117
KFP 30V20LM	15 30	1	5 10	20	2,5	11	500×400×127
KFP 60V20M	30 60	2	10 20	200 400	2,5	7	400×300×117
KFP 60V20LM	30 60	2	10 20	200 400	2,5	10	500×400×127
KFP 150V20M	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	7	500×400×127
KFP 150V20LM	60 150	5	20 50	400 1000	2,5	19	650×500×139
KFP 300V20M	150 300	10	50 100	1000 2000	2,5	19	650×500×139
KFP 600V20AM	600	20	200	4000	2,5	42	800×600×192