

KERN KS-A01

KERN

Funzionamento ad accumulatore esterno, autonomia fino a 30 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 10 h



Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,45 kg
Peso lordo ca.	0,55 kg
Peso di spedizione	0,51 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761208537
Pittogrammi	

STANDARD



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Accumulatore

Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 2 A
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Po (Li-Ion)
Batteria tempo di carica	40 h
Batteria capacità	12.800 mAh
Batteria tensione	9 V
Capacità della batteria (Wh)	48,64 Wh
Test superati secondo UN 38.3	✓
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×106×85 mm