KERN **OBB-A1465**

Oculare (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 20 mm (con scala 0,1 mm) (regolabile)



Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Strumento ottico
Gruppo di prodotti	Oculare per microscopio

Design

Anti fungus	✓

Oculare

Oculare ampiezza del campo	WF
Punto di vista	Standard
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	20 mm
Oculare scale	0,1 mm
Oculare diametro	23,2 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	85×65×45 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,40 kg
Peso di spedizione	0,4 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761191778