

KERN OZM 546

KERN

Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ► Teste per stereomicroscopi



Categoria

Marchio	Optics
Categoria di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Stereomicroscopio-testa
Famiglia di prodotti	OZB-M

Design

Sistema ottico	Greenough
Tubo tipo	Binoculare
Angolo di inclinazione del tubo	45°
Tubo con rotazione a 360°	✓
Distanza interpupillare [Min]	52 mm
Distanza interpupillare [Max]	76 mm
Compensazione diottrica	bilaterale
Compensazione diottrica [Min]	-6
Compensazione diottrica [Max]	6

Oculare

Tipo di oculare	Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point
Oculare ampiezza del campo	HSWF
Punto di vista	High Eye Point
Oculare ingrandimento	10x
Oculare campo visivo	23 mm
Oculare diametro	30 mm

Obiettivo

Obiettivi ingrandimento	0,7x - 4,5x
-------------------------	-------------

Messa a fuoco

Campo visivo [Min]	32,8 mm
--------------------	---------

Campo visivo [Max]	5,1 mm
Ingrandimento totale standard [Min]	7x
Ingrandimento totale standard [Max]	45x
Zoom [Min]	0,7x
Zoom [Max]	4,5x
Altezza del campione [Max]	130 mm
Distanza di lavoro	110 mm
Rapporto di ingrandimento	6,4:1

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-5 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	310×300×220 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	4,1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761183605
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

