

KERN UFA 6T-3L

KERN

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6000 kg



Display retroilluminato	sì
Display barrette	5 + 1/2
Display altezza cifre	52 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	2000×160 mm
Dimensioni superficie di pesata	2000×160 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	2091×160×115 mm
Materiale piatto di pesata	acciaio, laccato
Materiale piattaforma	acciaio, laccato
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio legato
Piedini di livellamento regolabili	✓
Stativo inclinabile	✓
Supporto a parete	✓
Ruote di trasporto	✓
Apparecchio indicatore lunghezza cavo	5 m
Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]	20 m
Lunghezza del cavo tra le barre pesatrici	5 m
Celle di carico - numero	4

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione di conteggio	✓
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200
Protetta IP - display	nessuna protezione IP
Protetta IP - cella di carico	IP67
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	7

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Barra pesatrice
Famiglia di prodotti	UFA

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6000 kg
Divisione [d]	2 kg
Riproducibilità	2 kg
Linearità	± 4 kg
Risoluzione	3.000
Range di tara	-6000 kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	6000 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	4 kg
Collegamento della celle di carico	6-conduttori
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg g lb oz lb:oz
Scorrimento massimo (15 minuti)	8 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	16 kg
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	ZEMIC H8C 3 ton

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

KERN UFA 6T-3L

KERN

Versatili barre pesatrici (IP67) per grossi carichi fino a 6000 kg

Interfaccia

Interfacce	RS-232 di serie Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
------------	--

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH
Lunghezza cavo alimentatore	180 cm
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno più, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Accumulatore	6 V, 1.2 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	35 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale (factory)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-252
Numero di articolo per calibrazione DAkks	963-132
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	2170×450×380 mm
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	130 kg
Peso lordo ca.	175 kg
Peso di spedizione	171 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761194625
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

