

KERN FCE 15K5N

KERN

Bilancia da tavolo modello base - portatile, maneggevole, leggera



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia da tavolo
Famiglia di prodotti	FCE

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15000 g
Divisione [d]	5 g
Riproducibilità	10 g
Linearità	± 15 g
Risoluzione	3.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	15 kg (M2)
Possibili punti di regolazione	15 kg
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	25 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g
Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	25 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	270×323×110 mm
----------------------------------	----------------

Dimensioni superficie di pesata (L×P)	253×228 mm
Dimensioni superficie di pesata	253×228 mm
Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)	252×228×12,5 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	off
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	2

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Presenza di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Batteria	blocco di 9 V
Batteria tempo di carica	12 h
Accumulatore	FCB-A01
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C

KERN FCE 15K5N

KERN

Bilancia da tavolo modello base - portatile, maneggevole, leggera

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione


Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	400×330×180 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,4 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	4,8 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761202733
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

