

Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Blocco distributore, ponticellate internamente, Collegamento: Connessione Push-in, Numero collegamenti: 12, Sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Larghezza: 25,2 mm, Altezza: 17,6 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: Montaggio diretto con flangia

La figura illustra la versione PTFIX 6X1,5 nel grigio

I vantaggi

- ✓ Salvaspazio grazie alla forma compatta
- ✓ Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
- ✓ Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
- ✓ Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
- ✓ Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti

Dati commerciali

package_quantity	20
GTIN	4055626432410

Dati tecnici

Generalità

Nota	I blocchi sono ponticellabili tra di loro sopra il vano conduttori. Per ponticelli a innesto adatti, vedere accessori
Numero di piani	1
Numero collegamenti	12
Potenziali	1
Sezione nominale	1,5 mm ²
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Generalità

Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Potenza dissipata massima in condizioni nominali	0,56 W
Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 130 °C
Corrente di carico massima	17,5 A

Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Dati tecnici

Generalità

Corrente nominale I_N	17,5 A
Tensione nominale U_N	450 V
Parete laterale aperta	No

Dimensioni

Larghezza	25,2 mm
Lunghezza	21 mm
Altezza	17,6 mm

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione Push-in
Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Sezione conduttore rigido min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	26
Sezione trasversale conduttore AWG max.	16
Sezione conduttore flessibile min.	0,14 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	1,5 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	26
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	16
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	1,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm ... 10 mm
Calibro a tampone	A1 / B1

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	IEC 60947-7-1/IEC 60998-1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
China RoHS	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120

Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Dettagli omologazione

CSA ®			
Usegroups	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V	150 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

UL Recognized			
Usegroups	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V	150 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A	15 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized			
Usegroups	B	C	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V	150 V
Corrente nominale IN	15 A	15 A	15 A

Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Omologazioni

Usegroups	B	C	D
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cULus Recognized 

Accessori

Utensile per viti

SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Piastra terminale

PTFIX 1,5-DF - 3003116



Ponticello a innesto

FBS 2-4 - 3030116



FBS 2-4 BU - 3030117



Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Accessori

FBS 2-4 GY - 3030118



Supporto terminale

CLIPFIX 15 - 3022263



Guida di supporto

NS 15 UNPERF 2000MM - 1401695



NS 15 PERF 2000MM - 1401682



NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758

Accessori

NS 15 WH PERF 2000MM - 1204096



Segnamorsetti siglati

SK 4,15/3,8 FORTL.ZAHLEN - 0804378

SK 3,8 REEL P4,15 WH CUS - 0825990

Segnamorsetti non siglati

TML (EX3,8)R - 0801837



TML (104X3,8)R - 0801833



Blocco distributore - PTFIX 12X1,5 GY - 3002758


Accessori

MPS-MT 1-S4-B RD - 1982800



Disegni

Schema di collegamento



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>